

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, Typ: 4-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130050 4-10
GTIN	4062406053024
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 10
Závit Ø: 101,6 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 56 mm
Stopka 4hran □: 44 mm
Ø otvoru pod závit: 99,3 mm

Technický popis

Celková délka L	180 mm
Stopka 4hran □	44 mm
Stoupání závitů	2,54 mm
Ø stopky D _s	56 mm
Hloubka závitů	152,4 mm
Chodů na palec	10
Počet drážek na třísky	12
Závit Ø	101,6 mm

Řezný materiál	HSS
Ø otvoru pod závit	99,3 mm
Počet břitů Z	12
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	4-10 UNS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník