

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 2.1/2-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130055 2.1/2-8
GTIN	4062406054670
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitu: UN

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 8

Závit Ø: 63,5 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø stopky D_s: 50 mm

Stopka 4hran □: 39 mm

Ø otvoru pod závit: 60,5 mm

Technický popis

Počet břitů Z	6
Stoupání závitu	3,175 mm
Závit Ø	63,5 mm
Ø otvoru pod závit	60,5 mm
Stopka 4hran □	39 mm
Ø stopky D _s	50 mm
Chodů na palec	8
Hloubka závitu	95,25 mm

Celková délka L	160 mm
Počet drážek na třísky	6
Řezný materiál	HSS
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	2.1/2-8 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník