

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 5/16-40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 5/16-40
GTIN	4062406048068
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 40
Závit Ø: 7,938 mm
Celková délka L: 90 mm
Ø stopky D_s: 8 mm
Stopka 4hran □: 6,2 mm
Ø otvoru pod závit: 7,4 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Stoupání závitů	0,635 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	7,4 mm

Hloubka závitu	19,85 mm
Závit Ø	7,938 mm
Chodů na palec	40
Norma	DIN 371
Celková délka L	90 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	5/16-40 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník