

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 1-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 1-24
GTIN	4062406051051
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 24  
Závit Ø: 25,4 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 20 mm  
Stopka 4hran □: 16 mm  
Ø otvoru pod závit: 24,5 mm

**Technický popis**

Stoupání závitů	1,058 mm
Počet drážek na třísky	4
Stopka 4hran □	16 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Ø otvoru pod závit	24,5 mm
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	63,5 mm

Závit Ø	25,4 mm
Celková délka L	160 mm
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376
Chodů na palec	24
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	1-24 UNS LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník