

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 2.1/8-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130055 2.1/8-20
GTIN	4062406054427
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN  
Řezný materiál: HSS  
Chodů na palec: 20  
Závit Ø: 54 mm  
Celková délka L: 140 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 40 mm  
Stopka 4hran □: 32 mm  
Ø otvoru pod závit: 52,78 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	52,78 mm
Chodů na palec	20
Závit Ø	54 mm
Počet drážek na třísky	6
Počet břitů Z	6
Stopka 4hran □	32 mm
Hloubka závitů	80,96 mm
Řezný materiál	HSS

Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Stoupání závitu	1,27 mm
Celková délka L	140 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	2.1/8-20 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník