

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: NO.8-36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 NO.8-36
GTIN	4062406047801
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 36
Závit Ø: 4,166 mm
Celková délka L: 63 mm
Ø stopky D_s: 4,5 mm
Stopka 4hran □: 3,4 mm
Ø otvoru pod závit: 3,5 mm

Technický popis

Chodů na palec	36
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 371
Stoupání závitů	0,706 mm
Ø otvoru pod závit	3,5 mm
Ø stopky D _s	4,5 mm
Hloubka závitů	10,4 mm

Celková délka L	63 mm
Závit Ø	4,166 mm
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	3,4 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	8-36 UNF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník