

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 3.1/2-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130051 3.1/2-10
GTIN	4062406053963
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: UNS-LH

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 10

Závit Ø: 88,9 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø stopky D_s: 50 mm

Stopka 4hran □: 39 mm

Ø otvoru pod závit: 86,55 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	86,55 mm
Ø stopky D _s	50 mm
Celková délka L	160 mm
Počet drážek na třísky	10
Chodů na palec	10
Stopka 4hran □	39 mm
Počet břitů Z	10

Hloubka závitů	133,35 mm
Řezný materiál	HSS
Stoupání závitů	2,54 mm
Závit Ø	88,9 mm
Druh závitů	UNS-LH
Rozměr závitů	3.1/2-10 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník