

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: NO.2-64****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 NO.2-64
GTIN	4062406047702
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 25 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 64  
Závit Ø: 2,184 mm  
Celková délka L: 45 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Stopka 4hran □: 2,1 mm  
Ø otvoru pod závit: 1,9 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	1,9 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	2,184 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitů	0,399 mm
Hloubka závitů	5,46 mm

Norma	DIN 371
Chodů na palec	64
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Celková délka L	45 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	2-64 UNF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník