

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 3.7/8-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130051 3.7/8-8
GTIN	4062406054113
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: UN-LH

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 8

Závit Ø: 98,425 mm

Celková délka L: 180 mm

Ø stopky D_s: 56 mm

Stopka 4hran □: 44 mm

Ø otvoru pod závit: 95,4 mm

Technický popis

Chodů na palec	8
Řezný materiál	HSS
Počet drážek na třísky	10
Ø stopky D _s	56 mm
Závit Ø	98,425 mm
Stopka 4hran □	44 mm
Hloubka závitů	147,64 mm

Stoupání závitu	3,175 mm
Celková délka L	180 mm
Ø otvoru pod závit	95,4 mm
Počet břitů Z	10
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	3.7/8-8 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník