

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 2.1/2-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130056 2.1/2-8
GTIN	4062406055806
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 8
Závit Ø: 63,5 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 50 mm
Stopka 4hran □: 39 mm
Ø otvoru pod závit: 60,5 mm

Technický popis

Ø stopky D _s	50 mm
Chodů na palec	8
Počet drážek na třísky	6
Počet břitů Z	6
Hloubka závitů	95,25 mm
Stoupání závitů	3,175 mm
Stopka 4hran □	39 mm
Závit Ø	63,5 mm

Řezný materiál	HSS
Ø otvoru pod závit	60,5 mm
Celková délka L	160 mm
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	2.1/2-8 UN LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník