

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.1/8-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 1.1/8-10
GTIN	4062406051242
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 10  
Závit Ø: 28,575 mm  
Celková délka L: 180 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 22 mm  
Stopka 4hran □: 18 mm  
Ø otvoru pod závit: 26,25 mm

**Technický popis**

Norma	DIN 376
Závit Ø	28,575 mm
Hloubka závitů	71,44 mm
Počet drážek na třísky	4
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	4
Ø otvoru pod závit	26,25 mm

Chodů na palec	10
Ø stopky D <sub>s</sub>	22 mm
Stopka 4hran □	18 mm
Stoupání závitu	2,54 mm
Celková délka L	180 mm
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	1.1/8-10 UNS LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník