

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 3.1/2-14****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130051 3.1/2-14 |
| GTIN           | 4062406053949   |
| Třída artiklu  | 10N             |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: UNS-LH

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 88,9 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 50 mm

Stopka 4hran □: 39 mm

Ø otvoru pod závit: 87,25 mm

**Technický popis**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Stoupání závitů        | 1,814 mm |
| Stopka 4hran □         | 39 mm    |
| Řezný materiál         | HSS      |
| Počet drážek na třísky | 10       |
| Ø otvoru pod závit     | 87,25 mm |
| Počet břitů Z          | 10       |
| Závit Ø                | 88,9 mm  |

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Celková délka L            | 160 mm                                  |
| Ø stopky D <sub>s</sub>    | 50 mm                                   |
| Hloubka závitů             | 133,35 mm                               |
| Chodů na palec             | 14                                      |
| Druh závitů                | UNS-LH                                  |
| Rozměr závitů              | 3.1/2-14 UNS LH                         |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru  |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závit      | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |