

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 3.3/4-4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130051 3.3/4-4
GTIN	4062406054083
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNC-LH
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 4
Závit Ø: 95,25 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 56 mm
Stopka 4hran □: 44 mm
Ø otvoru pod závit: 88,76 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	44 mm
Závit Ø	95,25 mm
Hloubka závitů	142,88 mm
Počet břitů Z	10
Ø stopky D _s	56 mm
Počet drážek na třísky	10
Stoupání závitů	6,35 mm

Chodů na palec	4
Řezný materiál	HSS
Celková délka L	180 mm
Ø otvoru pod závit	88,76 mm
Druh závitu	UNC-LH
Rozměr závitu	3.3/4-4 UNC LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník