

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 3/8-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 3/8-20
GTIN	4062406050429
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 20
Závit Ø: 9,525 mm
Celková délka L: 100 mm
Ø stopky D_s: 10 mm
Stopka 4hran □: 8 mm
Ø otvoru pod závit: 8,3 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	8 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Celková délka L	100 mm
Závit Ø	9,525 mm
Chodů na palec	20
Ø otvoru pod závit	8,3 mm

Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	1,27 mm
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	23,83 mm
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	3/8-20 UN LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník