

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 3.3/4-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130055 3.3/4-16
GTIN	4062406055165
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: UN
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 95,25 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 56 mm
Stopka 4hran □: 44 mm
Ø otvoru pod závit: 93,75 mm

Technický popis

Celková délka L	180 mm
Ø otvoru pod závit	93,75 mm
Chodů na palec	16
Hloubka závitu	142,88 mm
Stoupání závitu	1,588 mm
Závit Ø	95,25 mm
Počet břitů Z	10
Stopka 4hran □	44 mm

Počet drážek na třísky	10
Ø stopky D _s	56 mm
Řezný materiál	HSS
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	3.3/4-16 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník