

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.1/4-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 1.1/4-20
GTIN	4062406051327
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 20
Závit Ø: 31,75 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 25 mm
Stopka 4hran □: 20 mm
Ø otvoru pod závit: 30,55 mm

Technický popis

Norma	DIN 376
Hloubka závitů	79,38 mm
Závit Ø	31,75 mm
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitů	1,27 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Stopka 4hran □	20 mm

Počet břitů Z	4
Ø otvoru pod závit	30,55 mm
Chodů na palec	20
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	180 mm
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	1.1/4-20 UN LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník