

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 3/8-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 3/8-24
GTIN	4062406050412
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 24  
Závit Ø: 9,525 mm  
Celková délka L: 100 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 10 mm  
Stopka 4hran □: 8 mm  
Ø otvoru pod závit: 8,5 mm

**Technický popis**

Stopka 4hran □	8 mm
Počet břitů Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	DIN 371
Celková délka L	100 mm
Chodů na palec	24
Ø otvoru pod závit	8,5 mm

Hloubka závitu	23,83 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	1,058 mm
Závit Ø	9,525 mm
Počet drážek na třísky	3
Druh závitu	UNF-LH
Rozměr závitu	3/8-24 UNF LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník