

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 11/16-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 11/16-16
GTIN	4062406050795
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 16  
Závit Ø: 17,462 mm  
Celková délka L: 125 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 14 mm  
Stopka 4hran □: 11 mm  
Ø otvoru pod závit: 16 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	16 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Chodů na palec	16
Stopka 4hran □	11 mm
Stoupání závitů	1,588 mm
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E

Celková délka L	125 mm
Hloubka závitu	43,7 mm
Počet břitů Z	4
Závit Ø	17,462 mm
Počet drážek na třísky	4
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	11/16-16 UN LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník