

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 3.1/4-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130055 3.1/4-18
GTIN	4062406054960
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 18
Závit Ø: 82,55 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 50 mm
Stopka 4hran □: 39 mm
Ø otvoru pod závit: 81,25 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	39 mm
Celková délka L	160 mm
Řezný materiál	HSS
Závit Ø	82,55 mm
Chodů na palec	18
Stoupání závitů	1,411 mm
Hloubka závitů	123,83 mm
Ø stopky D _s	50 mm

Počet drážek na třísky	8
Ø otvoru pod závit	81,25 mm
Počet břitů Z	8
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	3.1/4-18 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník