

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 4.3/4-16****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130055 4.3/4-16 |
| GTIN           | 4062406055455   |
| Třída artiklu  | 10N             |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN  
Řezný materiál: HSS  
Chodů na palec: 16  
Závit Ø: 120,65 mm  
Celková délka L: 180 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 56 mm  
Stopka 4hran □: 44 mm  
Ø otvoru pod závit: 119,15 mm

**Technický popis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Chodů na palec          | 16         |
| Stopka 4hran □          | 44 mm      |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 56 mm      |
| Ø otvoru pod závit      | 119,15 mm  |
| Hloubka závitů          | 180,975 mm |
| Řezný materiál          | HSS        |
| Celková délka L         | 180 mm     |
| Počet břitů Z           | 12         |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Stoupání závitu            | 1,588 mm                                |
| Počet drážek na třísky     | 12                                      |
| Závit Ø                    | 120,65 mm                               |
| Druh závitu                | UN                                      |
| Rozměr závitu              | 4.3/4-16 UN                             |
| Povlak                     | TiN                                     |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru  |
| Směr řezu                  | pravé                                   |
| Typ nástroje na závity     | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |