

Garant
Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 3.3/8-16

Údaje o objednávce

Artikové číslo	130051 3.3/8-16
GTIN	4062406053901
Třída artiklu	10N

Popis
Upozornění:

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
 Minimální objednané množství: 1 ks
 Speciální výroba - vrácení vyloučeno
 Druh závitů: UN-LH
 Řezný materiál: HSS
 Chodů na palec: 16
 Závit Ø: 85,725 mm
 Celková délka L: 160 mm
 Ø stopky D_s: 50 mm
 Stopka 4hran □: 39 mm
 Ø otvoru pod závit: 84,2 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	10
Závit Ø	85,725 mm
Hloubka závitů	128,59 mm
Ø otvoru pod závit	84,2 mm
Ø stopky D _s	50 mm
Celková délka L	160 mm
Řezný materiál	HSS

Chodů na palec	16
Stopka 4hran □	39 mm
Počet břitů Z	10
Stoupání závitu	1,588 mm
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	3.3/8-16 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník