

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 1/2-13****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 1/2-13
GTIN	4062406050603
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNC-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 13  
Závit Ø: 12,7 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 11 mm  
Stopka 4hran □: 9 mm  
Ø otvoru pod závit: 10,73 mm

**Technický popis**

Stoupání závitu	1,953 mm
Počet břitů Z	3
Celková délka L	110 mm
Norma	DIN 376
Chodů na palec	13
Stopka 4hran □	9 mm
Řezný materiál	HSS E

Závit Ø	12,7 mm
Ø otvoru pod závit	10,73 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Hloubka závitů	31,75 mm
Počet drážek na třísky	3
Druh závitů	UNC-LH
Rozměr závitů	1/2-13 UNC LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník