

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 4.3/8-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130055 4.3/8-12
GTIN	4062406055387
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: UN  
Řezný materiál: HSS  
Chodů na palec: 12  
Závit Ø: 111,1 mm  
Celková délka L: 180 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 56 mm  
Stopka 4hran □: 44 mm  
Ø otvoru pod závit: 109,1 mm

**Technický popis**

Stopka 4hran □	44 mm
Chodů na palec	12
Počet břitů Z	12
Ø otvoru pod závit	109,1 mm
Hloubka závitu	166,7 mm
Celková délka L	180 mm
Stoupání závitu	2,11 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	56 mm

Závit Ø	111,1 mm
Počet drážek na třísky	12
Řezný materiál	HSS
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	4.3/8-12 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník