

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 13/16-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 13/16-16
GTIN	4062406050900
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 16  
Závit Ø: 20,638 mm  
Celková délka L: 140 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm  
Stopka 4hran □: 14,5 mm  
Ø otvoru pod závit: 19,1 mm

**Technický popis**

Stopka 4hran □	14,5 mm
Stoupání závitů	1,588 mm
Hloubka závitů	51,6 mm
Počet drážek na třísky	4
Závit Ø	20,638 mm
Počet břitů Z	4
Chodů na palec	16

Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	140 mm
Ø otvoru pod závit	19,1 mm
Norma	DIN 376
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	13/16-16 UN LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník