

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: NO.3-48****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 NO.3-48
GTIN	4062406049973
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 25 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNC-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 48  
Závit Ø: 2,515 mm  
Celková délka L: 50 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Stopka 4hran □: 2,1 mm  
Ø otvoru pod závit: 2,05 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	2,05 mm
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Celková délka L	50 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Závit Ø	2,515 mm
Počet drážek na třísky	3

Stopka 4hran □	2,1 mm
Chodů na palec	48
Stoupání závitu	0,529 mm
Hloubka závitu	6,29 mm
Počet břitů Z	3
Druh závitu	UNC-LH
Rozměr závitu	3-48 UNC LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník