

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 3-4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130051 3-4
GTIN	4062406053796
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitu: UNC-LH

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 4

Závit Ø: 76,2 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø stopky D_s: 50 mm

Stopka 4hran □: 39 mm

Ø otvoru pod závit: 69,71 mm

Technický popis

Celková délka L	160 mm
Řezný materiál	HSS
Ø otvoru pod závit	69,71 mm
Ø stopky D _s	50 mm
Hloubka závitu	114,3 mm
Počet břitů Z	8
Stopka 4hran □	39 mm
Závit Ø	76,2 mm

Počet drážek na třísky	8
Stoupání závitu	6,35 mm
Chodů na palec	4
Druh závitu	UNC-LH
Rozměr závitu	3-4 UNC LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník