

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, Typ: 4.1/2-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130050 4.1/2-12
GTIN	4062406053154
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 114,3 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 56 mm
Stopka 4hran □: 44 mm
Ø otvoru pod závit: 112,3 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS
Ø otvoru pod závit	112,3 mm
Chodů na palec	12
Celková délka L	180 mm
Počet drážek na třísky	12
Počet břitů Z	12
Stopka 4hran □	44 mm
Ø stopky D _s	56 mm

Závit Ø	114,3 mm
Stoupání závitu	2,11 mm
Hloubka závitu	171,45 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	4.1/2-12 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník