

**HOLEX®**
**Upínací trn tvar ADB s chladicími kanály, SK 40 krátký, Ø upnutí D1: 32 mm**

**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	300215 32
GTIN	4045197701121
Třída artiklu	32A

**Popis**
**Provedení:**

S otvorem Balluffchip.

**S chladicími kanály.**
**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806. Upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Norma pro upínání: DIN 69871

Norma pro upínání: ISO 7388-1

Tvar: ADB

Otvor chladicího kanálu: Není zamykatelné

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min<sup>-1</sup>

Délka vyložení rozměr A: 100 mm

Vnější Ø D: 72 mm

Náhradní upínací šroub 309900: 32

**Technický popis**

Náhradní upínací šroub 309900	32
Délka vyložení rozměr A	100 mm
upnutí Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Vnější Ø D	72 mm

Upnutí	SK 40 krátký
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	Není zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC

## Příslušenství

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308720 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308812 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep Mazak utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitů utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitěm Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Upínací klíč pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308830 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep Hurco 45° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Upínací klíč pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308820 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308810 40