

HOLEX®
Upínací trn tvar ADB s chladicími kanály, SK 40 krátký, Ø upnutí D1: 20 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	300215 20
GTIN	4045197701107
Třída artiklu	32A

Popis
Provedení:

S otvorem Balluffchip.

S chladicími kanály.
Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806. Upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Norma pro upínání: DIN 69871

Norma pro upínání: ISO 7388-1

Tvar: ADB

Otvor chladicího kanálu: Není zamykatelné

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min⁻¹

Délka vyložení rozměr A: 63 mm

Vnější Ø D: 52 mm

Náhradní upínací šroub 309900: 20

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	63 mm
upnutí Ø D ₁	20 mm
Náhradní upínací šroub 309900	20

Vnější Ø D	52 mm
Upnutí	SK 40 krátký
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	Není zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC

Příslušenství

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Upínací klíč pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308820 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep Hurco 45° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308720 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308812 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
	308670 40M

Tažný čep Mazak utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308802 40

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308785 40

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308600 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308630 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308620 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308795 40

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308806 40

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308640 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308660 40

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40

308740 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308700 40

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308610 40

Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK

308810 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Upínací klíč pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK

308830 40