

HOLEX®
Upínací trn tvar ADB s chladicími kanály, SK 50 krátký, Ø upnutí D1: 25 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	300305 25
GTIN	4045197701329
Třída artiklu	32A

Popis
Provedení:

S otvorem Balluffchip.

S chladicími kanály.
Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806. Upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Norma pro upínání: DIN 69871

Norma pro upínání: ISO 7388-1

Tvar: ADB

Otvor chladicího kanálu: Není zamykatelné

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min⁻¹

Délka vyložení rozměr A: 80 mm

Vnější Ø D: 65 mm

Náhradní upínací šroub 309900: 25

Technický popis

upnutí Ø D ₁	25 mm
Náhradní upínací šroub 309900	25
Délka vyložení rozměr A	80 mm

Vnější Ø D	65 mm
Upnutí	SK 50 krátký
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC

Příslušenství

Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308700 50
	308830 50

Upínací klíč pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308650 50

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308660 50

Upínací klíč pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 50 SK

308820 50

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308765 50

Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK

308812 50

Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 50 SK

308810 50

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308610 50