

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, Typ: 5-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130050 5-16
GTIN	4062406053253
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 127 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 56 mm
Stopka 4hran □: 44 mm
Ø otvoru pod závit: 125,5 mm

Technický popis

Stoupání závitů	1,59 mm
Počet břitů Z	12
Stopka 4hran □	44 mm
Celková délka L	180 mm
Počet drážek na třísky	12
Řezný materiál	HSS
Chodů na palec	16
Závit Ø	127 mm

Ø stopky D _s	56 mm
Hloubka závitu	190,5 mm
Ø otvoru pod závit	125,5 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	5-16 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník