

**Garant****GPCT S50102, Typ: HU7310**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268560 HU7310
GTIN	4062406057510
Třída artiklu	21I

## Popis

GPCT S50102 HU7310 Typ: HU7310  
Lamač třísek: AF  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 1,6 mm  
Posuv  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 300 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 300 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 1,6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv $f$	0,03 - 0,25 mm/ot,
Typ	HU7310

Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	N
Lamač třísek	AF
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	GPCT S50102
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení