

**Garant****GCCT 060202, Typ: HU7310**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	268590 HU7310
GTIN	4062406057633
Třída artiklu	211

## Popis

GCCT 060202 HU7310 Typ: HU7310

Lamač třísek: AF

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 1,6 mmPosuv  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 300 m/min

## Technický popis

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	AF
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 1,6 mm
Hlavní způsob použití	N
Posuv $f$	0,03 - 0,25 mm/ot,
Typ	HU7310

Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 300 m/min
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	GCCT 060202
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení