

**Garant****GCCT 060202, Typ: HB7410**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268590 HB7410
GTIN	4062406057657
Třída artiklu	211

## Popis

GCCT 060202 HB7410 Typ: HB7410  
Lamač třísek: TIS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 40 - 90 m/min

## Technický popis

Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	40 - 90 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,23 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Lamač třísek	TIS
Typ	HB7410

Hlavní způsob použití	Ti
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,2 mm
Povlak	TiN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	GCCT 060202
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení