

**Garant****TDAT 070104, Typ: HB7035**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268640 HB7035
GTIN	4062406057831
Třída artiklu	21I

## Popis

TDAT 070104 HB7035 Typ: HB7035

Lamač třísek: SF

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmPosuv  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 150 m/minŘezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 60 - 150 m/min

## Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SF
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 150 m/min
Posuv $f$	0,03 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	60 - 150 m/min

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Vedlejší použití	K
Typ	HB7035
Povlak	TiN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TDAT 070104
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení