

**Garant****TDAT 070101, Typ: HB7125-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268620 HB7125-1
GTIN	4062406057770
Třída artiklu	21I

## Popis

TDAT 070101 HB7125-1 Typ: HB7125-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 140 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Rohový rádius	0,1 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	HB7125-1
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VS
Posuv $f$	0,05 - 0,23 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 140 m/min
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TDAT 070101
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení