

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, MF: M43X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130010 M43X1
GTIN	4062406057237
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Minimální objednané množství: 1 ks

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 1 mm

Celková délka L: 220 mm

Ø stopky D_s: 36 mm

Stopka 4hran □: 29 mm

Ø otvoru pod závit: 42 mm

Technický popis

Počet břitů Z	4
Celková délka L	220 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	42 mm
Závit Ø	43 mm
Stoupání závitů	1 mm
Stopka 4hran □	29 mm

Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Ø stopky D _s	36 mm
Druh závitu	M
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	4
Hloubka závitu	107,5 mm
Rozměr závitu	M43×1
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez

Druh produktu

Závitník