

**Garant****Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2xD, TiAlN, UNC: 7/8-9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	139722 7/8-9
GTIN	4062406058012
Třída artiklu	11D

**Popis****Provedení:**

TK závitová fréza s **nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů**. Díky **nerovnoměrnému rozložení břitů** je dosaženo **klidného chodu** a **dlouhé životnosti nástroje**. **Nově vyvinutá univerzální geometrie** a **vysoce výkonný povlak** pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.

- **Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.**
- **Zvýšený počet břitů.**
- **Nový povlak pro optimální odolnost proti opotřebení.**
- **Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.**

**Použití:**

Pro **jednotný hrubý závit UNC ASME B1.1**.

**Upozornění:**

Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA

Tvar **HB**: objednávejte pod č. **139722 + 129100 HB**

Tvar **HE**: objednávejte pod č. **139722 + 129100 HE**

Druh závitu: UNC

Druh závitu: UNC-LH

Počet zubů Z: 6

Chodů na palec: 9

Jmenovitý Ø D<sub>c</sub>: 15,95 mm

Délka břitu L<sub>c</sub>: 46,43 mm

Délka stopky L<sub>s</sub>: 48 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 16 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	6
Druh závitu	UNC
Druh závitu	UNC-LH
Délka stopky $L_s$	48 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	16 mm
Počet zubů Z	6
Chodů na palec	9
Stoupání závitu	2,822 mm
Závit $\varnothing$	22,23 mm
Celková délka L	110 mm
Délka břitu $L_c$	46,43 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm
Rozměr závitu	7/8-9 UNC
Jmenovitý $\varnothing D_c$	15,95 mm
Řada	Master TM
Povlak	TiAlN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ano
Směr řezu	pravý
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	Do 2xD při průchozím otvoru
Dělení břitů	nestejně
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	zelená
Vnitřní / vnější použití	Vnitřní
Druh produktu	Zavitova freza

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	220 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	220 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel > 50 HRC	omezené použití	45 m/min	H
TOOLOX 33	vhodný	85 m/min	H
TOOLOX 44	vhodný	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
CuZn	vhodný	200 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
Vzduch	vhodný		

## Služby

Broušení stopky Typ HB

129100 HB

Broušení stopky Typ HE

129100 HE