

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 4.3/4-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130051 4.3/4-14
GTIN	4062406054335
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: UNS-LH

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 120,65 mm

Celková délka L: 180 mm

Ø stopky D_s: 56 mm

Stopka 4hran □: 44 mm

Ø otvoru pod závit: 119 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	56 mm
Závit Ø	120,65 mm
Chodů na palec	14
Počet břitů Z	12
Stoupání závitů	1,814 mm
Hloubka závitů	180,975 mm

Stopka 4hran □	44 mm
Celková délka L	180 mm
Ø otvoru pod závit	119 mm
Počet drážek na třísky	12
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	4.3/4-14 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník