


Garant**CNMA 120412, Řezný materiál: HB7210-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250161 HB7210-1
GTIN	4062406058913
Třída artiklu	21G

Popis

CNMA 120412 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 6,5 mmPosuv f : 0,3 - 0,7 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Hlavní způsob použití	K

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Typ	HB7210-1
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMA 120412
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení