

Garant**CNMG 09T304, Typ: HB7210-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	250150 HB7210-1
GTIN	4062406058869
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 09T304 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Lamač třísek: GM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 6,5 mmPosuv f : 0,3 - 0,7 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min

Technický popis

Typ	HB7210-1
Lamač třísek	GM
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Hloubka řezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	K
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T304
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení