

Garant**CNMG 120412, Typ: HB7210-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250324 HB7210-1
GTIN	4062406058951
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120412 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Lamač třísek: GG

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 6,5 mmPosuv f : 0,32 - 0,8 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min

Technický popis

Posuv f	0,32 - 0,8 mm/ot,
Hlavní způsob použití	K
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Řezný materiál	TK
Typ	HB7210-1

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Lamač třísek	GG
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení