

**Garant****CNMG 160612, Typ: HB7210-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250336 HB7210-1
GTIN	4062406058975
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 160612 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Lamač třísek: GG

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmPosuv  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 450 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 450 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	1,2 mm
Lamač třísek	GG
Posuv $f$	0,32 - 0,8 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Typ	HB7210-1

Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	K
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení