

Garant**DNMG 110404, Typ: HB7210-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250752 HB7210-1
GTIN	4062406058999
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 110404 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Lamač třísek: GM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 6,5 mmPosuv f : 0,3 - 0,7 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Lamač třísek	GM
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HB7210-1

Hlavní způsob použití	K
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení