

**Garant****DNMG 110408, Typ: HB7210-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250754 HB7210-1
GTIN	4062406059002
Třída artiklu	21G

## Popis

DNMG 110408 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Lamač třísek: GM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmPosuv  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 450 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 450 m/min
Typ	HB7210-1
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	GM
Hlavní způsob použití	K
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení