

**Garant****DNMG 150608, Typ: HB7210-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250862 HB7210-1
GTIN	4062406059026
Třída artiklu	21G

## Popis

DNMG 150608 HB7210-1 Typ: HB7210-1  
Lamač třísek: GG  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 450 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Hlavní způsob použití	K
Typ	HB7210-1
Posuv $f$	0,32 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 450 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK

Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	GG
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení