


**Garant****SNMG 150612, Typ: HB7210-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251330 HB7210-1
GTIN	4062406059095
Třída artiklu	21G

## Popis

SNMG 150612 HB7210-1 Rohový rádius: 1,2 mm  
Typ: HB7210-1  
Lamač třísek: GG  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 450 m/min

## Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 450 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Řezný materiál	TK
Typ	HB7210-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování

Posuv f	0,32 - 0,8 mm/ot,
Hlavní způsob použití	K
Lamač třísek	GG
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 150612
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení