

**Garant****WNMG 080404, Typ: HB7210-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252068 HB7210-1
GTIN	4062406059149
Třída artiklu	21G

## Popis

WNMG 080404 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Lamač třísek: GM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmPosuv  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 450 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,3 - 0,7 mm/ot,
Lamač třísek	GM
Řezný materiál	TK
Typ	HB7210-1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 450 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Hlavní způsob použití	K
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení