

Garant**WNMG 060408, Typ: HB7210-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252064 HB7210-1
GTIN	4062406059132
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 060408 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Lamač třísek: GM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 6,5 mmPosuv f : 0,3 - 0,7 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Lamač třísek	GM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu a_p	0,4 - 6,5 mm

Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	K
Typ	HB7210-1
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení