

Garant**TNMG 160408, Typ: HB7210-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251544 HB7210-1
GTIN	4062406059118
Třída artiklu	21G

Popis

TNMG 160408 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Lamač třísek: GM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 6,5 mmPosuv f : 0,3 - 0,7 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min

Technický popis

Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Typ	HB7210-1
Hloubka řezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	GM
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Hlavní způsob použití	K
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení